



TUV PL-S

TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G23
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,18 A
Spannung (Nom)	35 V
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	22,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
CE-Zeichen	Ja


UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	1,2 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150064248680
Bestellcode	8711500642486
Material-Nr. (12NC)	927900504007
Lokaler Bestellcode	PLS5TUV
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500642486
Zähler - Pakete pro Außenkarton	60
EAN Umverpackung	8711500642509

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	67 mm	83 mm	105 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX

