



TUV PL-S

TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	2G7
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	5,1 W
Lampenstrom (Nom)	0,19 A
Spannung (Nom)	27 V
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	20,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg


CE-Zeichen	Ja
UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	1,1 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC
Gesamt-Produktcode	872790080475100
Bestellcode	80475100
Material-Nr. (12NC)	927900804007
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900804751
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8727900804775

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC	13 mm	28 mm	65,2 mm	82,5 mm	89,1 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC

