



Luz negra y colores

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

PL-S Blacklight Blue is a special low-wattage compact fluorescent lamp emitting long wave UV radiation for detection and analysis purposes in archaeology, money checking, forensic science, food industry, medicine, mineralogy, philately as well for special effects in night clubs, discos, theatres and sign lighting. The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear, the 4-pin version is designed for operation on electronic gear. Both versions are provided with a plug-in/pull-out lamp base. ¡Para una inauguración fiable de secretos!. PL-S Blacklight Blue es una lámpara fluorescente especial de baja potencia que emite radiación de onda larga de la lámpara UV con fines de detección y análisis de la arqueología, la comprobación de dinero, la ciencia forense, industria de la alimentación, la medicina, mineralogía, filatelia, así como para efectos especiales en los clubes nocturnos, discotecas, teatros e iluminación signo. La versión 2-pin está diseñado para funcionar con equipo electromagnético, la versión de 4-pin está diseñado para funcionar con un equipo electrónico. Ambas versiones están provistas de una base de la lámpara plug-in/pull-out.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G23	Consumo de energía	8,6 W
Vida útil (nom.)	3.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	0,17 A
Datos técnicos de la luz		Voltaje (nom.)	60 V
Código de color	108 [08 lead free glass]	Mecánicos y de carcasa	
Designación de color	Retroiluminación azul	Forma de la bombilla	2XT12

Luz negra y colores

Peso neto (pieza)	32,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
UV	
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	1,65 W
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

Nombre completo del producto	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
Full EOC	871150095090180
Código de pedido	95090180
Código 12NC	927901710807
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500950901
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	60
Embalaje con código EAN/UPC	8711500950925

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

