



MASTER PL-L 4 broches



MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement, ainsi que par l'appareillage de contrôle appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	2G11
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h


Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	1 800 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	75 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,44

MASTER PL-L 4 broches

Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	24,2 W
Courant lampe (nom.)	0,345 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	25 kWh


Numéro d'enregistrement EPREL	423266
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
Nom de produit complet	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
Code EOC	871150070671340
Code de commande	70671340
Code 12NC	927903208370
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	82,000 g
Code EAN - Produit/Boîte	8711500706713
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500710796

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 broches

