



MASTER TL ECO



MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

El tubo fluorescente PHILIPS MASTER TL-D Eco ofrece la misma potencia lumínica que un tubo fluorescente tradicional y, al mismo tiempo, utiliza menos energía, gracias al uso de fósforos específicos y un relleno de gas especial. Las áreas de aplicación son escuelas, oficinas, edificios gubernamentales y entornos de atención sanitaria.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para su reciclaje. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	4.150 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	49,8 W


Corriente de lámpara (nom.)	0,700 A
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8
Peso neto (pieza)	167,000 g
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	50 kWh
Número de registro EPREL	423403
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

MASTER TL ECO

Nombre completo del producto	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
Full EOC	871150026470140
Código de pedido	26470140
Código 12NC	927922184023
Cantidad por paquete	1


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500264701
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500264718

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

Vida útil




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

MASTER TL ECO

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

