

**PHILIPS****Lighting**

# MASTER TL-D Eco



## MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25

La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	3.925 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Coordonnée chromatique X	0,313
Coordonnée chromatique Y	0,337
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	84 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	49,8 W
Courant lampe (nom.)	
0,700 A	
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8
Poids net (pièce)	167,000 g
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	50 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423404
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25

# MASTER TL-D Eco

Nom de produit complet	MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25
Code EOC	871150026472540
Code de commande	8711500264725
Code 12NC	927922186523
Code de commande local	TLDECO51W865
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500264725
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500264732

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25

## Durée de vie




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

## MASTER TL-D Eco

### Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement