



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas di riempimento. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	3.925 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,337
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	84 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	49,8 W

Corrente lampada (Nom)	0,700 A
------------------------	---------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	167,000 g

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	50 kWh
Numero di registrazione EPREL	423404

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25


MASTER TL-D Eco

Nome completo prodotto	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25
Full EOC	871150026472540
Descrizione codice locale	5186ECO
Codice d'ordine	26472540
Codice materiale (12NC)	927922186523
Codice locale	5186ECO


Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500264725
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500264732

Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm




Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25

Durata




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

MASTER TL-D Eco

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25

