



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	3.100 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	86 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	36,6 W
Lampenstrom (Nom)	0,560 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Nettogewicht (Stück)	120,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423418

MASTER TL-D Super 80

CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
Gesamt-Produktcode	871150055877040
Bestellcode	8711500558770
Material-Nr. (12NC)	927923084014


Lokaler Bestellcode	TLD361840
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500558770
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500558787

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840

SLV/25

