



MASTER TL-D HF Super 80



MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25

La MASTER TL-D HF Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los colores estándar TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se ha diseñado para su uso en balastos electrónicos especiales de alta frecuencia. No es para uso general.

Advertencias y seguridad

- Deben utilizarse equipos de control electrónicos especiales
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consumo de energía	50,0 W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Corriente de lámpara (nom.)	0,355 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	5.000 lm	Mecánicos y de carcasa	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Forma de la bombilla	T8
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Peso neto (pieza)	167,000 g
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Clase de eficiencia energética	F
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Índice de reproducción cromática (IRC)	81	Consumo energético kWh/1000 h	50 kWh


MASTER TL-D HF Super 80

Número de registro EPREL	423439
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25
Full EOC	871150063159640
Código de pedido	63159640


Código 12NC	927925084014
Código local	PHTLDHF5084
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500631596
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500631602

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm





Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25


MASTER TL-D HF Super 80

Vida útil



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 50W/840
SLV/25

