



# TL5 Essential HE Super 80

## 14 W G5 Warm white Linear fluorescent tube

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

### Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.


### Datos del producto

Información general		Controles y atenuación	
Tapa-base	G5	Regulable	No
Vida útil nominal	15.000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Mecánica y carcasa	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Forma del foco	T5
Flujo luminoso	1.350 lm		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	88 lm/W	Aprobación y aplicación	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg
Temperatura de color correlacionada	3000 K		
Índice de producción de color (IRC)	82	Información del producto	
Operación y aspectos eléctricos		Nombre del producto del pedido	14 W G5 Warm white Linear fluorescent tube
Consumo de energía	14,3 W	Nombre del producto completo	14 W G5 Warm white Linear fluorescent tube
Corriente de la lámpara (nominal)	0,170 A	Full EOC	871150057031455
		Código del pedido	927925983058
		N.º de material (12NC)	927925983058
		Numerador: cantidad por paquete	1
		Peso neto (pieza)	47,500 g
		EAN/UPC: producto/caja	8711500570314

# TL5 Essential HE Super 80


Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8711500570321

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
14 W G5 Warm white Linear fluorescent tube	17,0 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/830 1SL/40

