



# MASTER TL5 HO Secura



## MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine Schutzhülle, die das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G5
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	6.550 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	82 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	80,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,530 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5
Nettogewicht (Stück)	132.000 g


Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	80 kWh

# MASTER TL5 HO Secura

EPREL-Registrierungsnummer	423573
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40
Gesamt-Produktcode	871150095235655
Bestellcode	95235655


Material-Nr. (12NC)	927929684018
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500952356
Zähler – Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500952363

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

## Lebensdauer



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

# MASTER TL5 HO Secura

## Lebensdauer

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

