



TUV TL Mini

TUV 16W 4P SE UNP/32

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	15 W
Lampenstrom (Nom)	0,4 A
Spannung (Nom)	43 V
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	36,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg

CE-Zeichen	Ja
UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	4,4 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV 16W 4P SE UNP/32
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 16W 4P SE UNP/32
Gesamt-Produktcode	871150064385899
Bestellcode	8711500643858
Material-Nr. (12NC)	927971404099
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500643858
Zähler - Pakete pro Außenkarton	32
EAN Umverpackung	8711500643865


TUV TL Mini

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W 4P SE UNP/32

