



Schwarzlicht TL Mini

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	108 [08 lead free glass]
Lichtfarbe	Schwarzlicht-Blau
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	6,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,170 A
Spannung (Nom)	42 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5

Nettogewicht (Stück)	24,700 g
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Gesamt-Produktcode	871150095098727
Bestellcode	8711500950987
Material-Nr. (12NC)	928000510803
Lokaler Bestellcode	TL608
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500950987
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250

Schwarzlicht TL Mini


EAN Umverpackung8711500950970

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

