



Luz negra y colores

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Esta lámpara TL en miniatura (diámetro del tubo: 16 mm) consta de un cristal de retroiluminación azul (azul oscuro) que transmite una radiación UV-A, aunque con solamente un mínimo de luz visible. Es la solución perfecta para la rápida detección de materiales que reflejan luz ultravioleta. Se utiliza especialmente en ensayos, inspecciones y análisis de diversos sectores, como la criminología, la filatelia y la medicina. Además, se aplica a la creación de efectos especiales en el sector del entretenimiento, como discotecas y clubes nocturnos.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	8.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	108 [08 lead free glass]
Designación de color	Retroiluminación azul
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	6,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,170 A
Voltaje (nom.)	42 V
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T5

Peso neto (pieza)	24,700 g
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Nombre completo del producto	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Full EOC	871150095098727
Código de pedido	95098727
Código 12NC	928000510803
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500950987
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8711500950970


Luz negra y colores

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

