



Schwarzlicht TL Mini

TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	108 [08 lead free glass]
Lichtfarbe	Schwarzlicht-Blau
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	7,1 W
Lampenstrom (Nom)	0,145 A
Spannung (Nom)	56 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5

Nettogewicht (Stück)	25,300 g
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Gesamt-Produktcode	871150095104527
Bestellcode	95104527
Material-Nr. (12NC)	928001010803
Lokaler Bestellcode	TL8108
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951045
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500951038


Schwarzlicht TL Mini

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL 8W BLB 1FM/10X25CC

