



TL Mini Blacklight Blue

TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) è realizzata in vetro blu di Wood (blu scuro), che trasmette radiazioni UV-A, ma fornisce solo un minimo di luce visibile. Si tratta di una soluzione perfetta per il rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV. Viene utilizzata soprattutto per test, ispezioni e analisi in diversi rami, ad esempio criminologia, filatelia e medicina. Inoltre, si utilizza per creare effetti speciali nel settore dello spettacolo, come discoteche e teatri.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Meccanica e corpo	
Attacco	G5	Forma lampadina	T5
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore	Peso netto (Pezzo)	25,300 g
Dati tecnici di illuminazione		Dati del prodotto	
Codice colore	108 [08 lead free glass]	Nome prodotto ordine	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Designazione colore	Blacklight Blue	Nome completo prodotto	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Funzionamento e parte elettrica		Full EOC	871150095104527
Consumo energetico	7,1 W	Descrizione codice locale	TLD808
Corrente lampada (Nom)	0,145 A	Codice d'ordine	95104527
Tensione (Nom)	56 V	Codice materiale (12NC)	928001010803
		Codice locale	TLD808
		Numeratore - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500951045

TL Mini Blacklight Blue


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500951038

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL 8W BLB 1FM/10X25CC

