



MASTER TL-E Circular



TL-E 22W/865 1CT/12

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G10q
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstrom	1.250 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	0,313
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337
Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Nennlichtausbeute (Nom)	57 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	22,2 W
Lampenstrom (Nom)	0,400 A


Spannung (Nom)	62 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	C-T29
Nettogewicht (Stück)	0,110 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	8 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423507
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-E 22W/865 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-E 22W/865 1CT/12

MASTER TL-E Circular

Gesamt-Produktcode	872790084053700
Bestellcode	84053700
Material-Nr. (12NC)	928026286570
Lokaler Bestellcode	TLE22865
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900840537
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900840544

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

