



# MASTER TL-E Circulaire Super 80



## TL-E 40W/840 1CT/12

Cette lampe TL circulaire (diamètre de tube de 29 mm) permet une distribution de la lumière dans toutes les directions. Elle peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, y compris celles décoratives, dans les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations, et pour l'éclairage des zones résidentielles.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                  |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Culot                                   | G10q               |
| Référence de mesure de flux             | Sphere             |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 13 000 h           |
| Données techniques de l'éclairage       |                    |
| Code couleur                            | 840 [CCT of 4000K] |
| Flux lumineux                           | 3 200 lm           |
| Désignation de la couleur               | Blanc froid (CW)   |
| Coordonnée chromatique X                | 0,38               |
| Coordonnée chromatique Y                | 0,38               |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 4000 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 80 lm/W            |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 80                 |


| Fonctionnement et électricité      |          |
|------------------------------------|----------|
| Consommation électrique            | 40,8 W   |
| Courant lampe (nom.)               | 0,420 A  |
| Tension (nom.)                     | 110 V    |
| Commandes et gradation             |          |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui      |
| Mécanique et boîtier               |          |
| Forme de la lampe                  | C-T29    |
| Poids net (pièce)                  | 0,250 kg |
| Approbation et application         |          |
| Classe d'efficacité énergétique    | G        |
| Taux de mercure (Hg) (max.)        | 8 mg     |

## MASTER TL-E Circulaire Super 80

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 8 mg                |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 41 kWh              |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 423512              |
| <b>Données du produit</b>          |                     |
| Nom du produit de la commande      | TL-E 40W/840 1CT/12 |
| Nom de produit complet             | TL-E 40W/840 1CT/12 |
| Code EOC                           | 87115002847415      |


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Code de commande              | 28474715      |
| Code 12NC                     | 928027484070  |
| Numérateur - Quantité par kit | 1             |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8711500284747 |
| Conditionnement par carton    | 12            |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8711500559555 |

### Schéma dimensionnel



| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 40W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 393,7 mm | 406,4 mm | 341,0 mm | 347,7 mm |

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/840 1CT/12

