



# MASTER TL-E Circular Super 80



## TL-E 40W/840 1CT/12

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Attacco                                   | G10q               |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere             |
| Vita al 50% di guasti (Nom)               | 13.000 ore         |
| Dati tecnici di illuminazione             |                    |
| Codice colore                             | 840 [CCT of 4000K] |
| Flusso luminoso                           | 3.200 lm           |
| Designazione colore                       | Bianco freddo (CW) |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)            | 0,38               |
| Coordinata cromatica Y (Nom)              | 0,38               |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | 4000 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)   | 80 lm/W            |
| Indice di resa cromatica (CRI)            | 80                 |


| Funzionamento e parte elettrica  |          |
|----------------------------------|----------|
| Consumo energetico               | 40,8 W   |
| Corrente lampada (Nom)           | 0,420 A  |
| Tensione (Nom)                   | 110 V    |
| Controlli e dimmerazione         |          |
| Dimmerabile                      | Sì       |
| Meccanica e corpo                |          |
| Forma lampadina                  | C-T29    |
| Peso netto (Pezzo)               | 0,250 kg |
| Approvazione e applicazione      |          |
| Classe di efficienza energetica  | G        |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | 8 mg     |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 8 mg     |

MASTER TL-E Circular Super 80

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Consumo energetico kWh/1000 h | 41 kWh              |
| Numero di registrazione EPREL | 423512              |
| Dati del prodotto             |                     |
| Nome prodotto ordine          | TL-E 40W/840 1CT/12 |
| Nome completo prodotto        | TL-E 40W/840 1CT/12 |
| Full EOC                      | 871150028474715     |
| Descrizione codice locale     | E4084               |
| Codice d'ordine               | 28474715            |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Codice materiale (12NC)                     | 928027484070  |
| Codice locale                               | E4084         |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500284747 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500559555 |

Disegno tecnico



| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 40W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 393,7 mm | 406,4 mm | 341,0 mm | 347,7 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/840 1CT/12

