



Médicas UVB

TL 100W/12 SLV/10

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R17d (RDC)
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	1.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	1.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	12
Designación de color	Ultravioleta B
Coordenada X de cromacidad (Nom)	240
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	250
Depreciación de UV a 1000 h	15 %
Depreciación de UV a 500 h	10 %
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	100 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,97 A
Voltaje (nom.)	126 V
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T38


Peso neto (pieza)	410,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	14,0 mg
UV	
Radiación UV-B 100 horas (IEC)	13,5 W
Radiación UV-B 5 horas (IEC)	14,3 W
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL 100W/12 SLV/10
Nombre completo del producto	TL 100W/12 SLV/10
Full EOC	871869666241000
Código de pedido	66241000
Código 12NC	928034901230
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696662410
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696662427

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/12 SLV/10	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.782,2 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 100W/12 SLV/10

