



TUV T8

TUV 75W HO 1SL/6

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

• Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales			
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h		
Données techniques de l'éclairage			
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %		
Fonctionnement et électricité			
Consommation électrique	75 W		
Courant lampe (nom.)	0,835 A		
Tension (nom.)	110 V		
Mécanique et boîtier			
Poids net (pièce)	135,000 g		
Approbation et application			
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg		


UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	27,8 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 75W HO 1SL/6
Nom de produit complet	TUV 75W HO 1SL/6
Code EOC	871150061851110
Code de commande	61851110
Code 12NC	928049404003
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500618511
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500618528

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.