



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem langen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	X528
Betriebsstellung	P5 [Parallel +/-5D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	366
Farbkoordinate Y (nom.)	370
Ähnlichste Farbtemperatur	4200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	92,00 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Bogenlänge O (Nom)	40,5 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	1.040,0 W


Spannung (Nom)	125 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TD40
Nettogewicht (Stück)	141.000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	112 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1.144 kWh
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

MASTER MHN-LA

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Gesamt-Produktcode	871150020078500
Bestellcode	8718291548232
Material-Nr. (12NC)	928073005130
Lokaler Bestellcode	MHNTD1000W
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548232
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500200785

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Lebensdauer



LDLE_MHN-LA_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

