



# **HPI-T**

## HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

#### Mises en garde et sécurité

- · À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- · Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- · Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

#### Données du produit

Informations générales					
Culot	E40				
Position de fonctionnement	P75 [Parallèle +/-75 D ou horizontale (HOR)]				
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12 000 h				
Données techniques de l'éclairage					
Code couleur	646 [CCT of 4600K]				
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)				
Coordonnée chromatique X	375				
Coordonnée chromatique Y	385				
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K				
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W				
Indice de rendu de couleur (IRC)	63				
Longueur d'arc O (nom.)	89 mm				
Fonctionnement et électricité					
Consommation électrique	1 980 W				


Tension (nom.)	130 V				
Commandes et gradation					
Variation de l'intensité lumineuse	Non				
Mécanique et boîtier					
Finition ampoule	Transparent				
Forme de la lampe	T100				
Poids net (pièce)	569,000 g				
Approbation et application					
Taux de mercure (Hg) (nom.)	155 mg				
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2178 kWh				
Données du produit					
Nom du produit de la commande	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4				
Nom de produit complet	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4				
Code EOC	871150018376745				

## HPI-T

Code de commande	18376745
Code 12NC	928073609231
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500183767


Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500183774

### Schéma dimensionnel




Product	D (max)	0	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm


### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

#### Durée de vie





LDLE\_HPI-THW\_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

## HPI-T



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.