

# PHILIPS

## Lighting



## HPI-T

### HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

#### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

#### Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	232 V
Culot	E40		
Position de fonctionnement	P20 [Parallèle +/-20 D ou horizontale (HOR)]		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12 000 h		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	542 [CCT of 4200K]		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Coordonnée chromatique X	387		
Coordonnée chromatique Y	403		
Température de couleur corrélée (nom.)	3800 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	101 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	59		
Longueur d'arc O (nom.)	120 mm		
Fonctionnement et électricité			
Consommation électrique	1980 W		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Non		
Mécanique et boîtier			
Finition ampoule	Transparent		
Forme de la lampe	T100		
Poids net (pièce)	586,000 g		
Approbation et application			
Taux de mercure (Hg) (nom.)	256 mg		
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 178 kWh		
Marquage CE	Oui		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4		
Nom de produit complet	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4		

# HPI-T

Code EOC	871150020235245
Code de commande	20235245
Code 12NC	928074209228
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500202352


Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500202369

## Schéma dimensionnel





Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

## Durée de vie



LDLE\_HPI-THW\_0002-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

