



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem sehr kurzen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Spannung (Nom) 120 V	
Sockel	(P)SFC	Lichtregelung und Dimmen	
Betriebsstellung	P15 [Parallel +/-15D oder horizontal (HOR)]	Dimmbar	Nein
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	6.100 Stunde(n)	Mechanik und Gehäuse	
Lichttechnische Daten		Kolbenausführung	Klar
Farbcode	956 [CCT of 5600K]	Kolbenform	TD40
Lichtfarbe	Tageslicht	Nettogewicht (Stück)	0,219 kg
Farbkoordinate X (Nom)	330	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate Y (nom.)	339	Quecksilbergehalt (Nom)	87 mg
Ähnlichste Farbtemperatur	5600 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1980 kWh
Nennlichtausbeute (Nom)	83 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	86	Bestell-Produktname	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Bogenlänge O (Nom)	25 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Betrieb und Elektrik			
Systemleistung	1.800,0 W		

MASTER MHN-SA

Gesamt-Produktcode	871150020075400
Bestellcode	20075400
Material-Nr. (12NC)	928078415130
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548263


Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500200754

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Lebensdauer



LDLE_MHN-SA_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

