

PHILIPS

Lighting



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	(P)SFC
Position de fonctionnement	P15 [Parallèle +/-15 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	6.100 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	956 [CCT of 5600K]
Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	330
Coordonnée chromatique Y	339
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K
Efficacité lumineuse (nominale)	84 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	86
Longueur d'arc Ø (nom.)	25 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	1.900 W
Tension (nom.)	205 V


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40
Poids net (pièce)	0,220 kg
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	234 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2035 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
Nom de produit complet	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
Code EOC	871150020076100
Code de commande	8718291548270
Code 12NC	928079315130
Code de commande local	MHNNSA1800400956

MASTER MHN-SA

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291548270
Conditionnement par carton	1


Codes EAN/UPC - Boîte 8711500200761

Schéma dimensionnel





Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Durée de vie



LDLE_MHN-SA_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, avril 7 - Les données sont sujettes à changement