



MASTER City White plus



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40

Lámpara exterior de halogenuros metálicos cerámicos, con bulbo exterior de forma tubular transparente, utilizada para ofrecer una agradable luz blanca en exteriores

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- El tiempo de reencendido en caliente puede alcanzar los 15 minutos, por tanto se recomiendan arrancadores T15
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	E40	106 lm/W	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Índice de reproducción cromática (IRC)	
Referencia de medición de flujo	Sphere	88	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	27.000 hora(s)	Longitud de arco O (nom.)	
Datos técnicos de la luz		8,5 mm	
Código de color	828 [CCT of 2800K]	Operativos y eléctricos	
Flujo luminoso	10.450 lm	Consumo de energía	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	99,0 W	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,447	Voltaje (nom.)	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,4	100 V	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2800 K	Controles y regulación	
		Regulable	
		Sí	
		Mecánicos y de carcasa	
		Acabado de la bombilla	
		Transparente	

MASTER City White plus

Forma de la bombilla	T46
Peso neto (pieza)	0,137 kg

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	12 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	11,6 mg
Consumo energético kWh/1000 h	99 kWh
Número de registro EPREL	473325

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
	E40


Nombre completo del producto	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
Full EOC	871829112032200
Código de pedido	12032200
Código 12NC	928082119231
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291120322
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291120339

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

MASTER City White plus

Vida útil



LDLE_CDO-TT_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

