

MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

928082205125



Bewährte Qualität als überlegene Alternative zu Quarzlampen



Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERC colour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	RX7s
Betriebsstellung	P45 [Parallel +/-45D oder horizontal (HOR)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	6.000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	85 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Bogenlänge O (Nom)	8 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	71,0 W
Spannung (Nom)	94 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------


Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T22
Nettogewicht (Stück)	21,000 g


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	71 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473326
CE-Zeichen	Ja

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTER CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Produktdaten


Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150019782515
Bestellcode	8711500197825
Material-Nr. (12NC)	928082205125
Lokaler Bestellcode	CDMTD70830
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500197825
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500197832

Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	- 8 mm	119,63 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Lebensdauer



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830
RX7s 1CT/12