



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40

Lampada ad alogenuri metallic in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Per queste lampade è possibile utilizzare alimentatori di controllo elettromagnetici o alimentatori elettronici adatti per lampade CDO (ad esempio, HID-PV Xt CDO).
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- Il riavvio a caldo può richiedere fino a 15 minuti
- si consigliano pertanto accenditori T15
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	E40	Coordinata cromatica Y (Nom)	0,4
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Temperatura di colore correlata (Nom)	2800 K
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110 lm/W
Vita al 50% di guasti (Nom)	27.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	87
		Lunghezza arco O (Nom)	10 mm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	828 [CCT of 2800K]	Consumo energetico	148,5 W
Flusso luminoso	16.400 lm	Tensione (Nom)	99 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)		
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,447		

MASTER CityWhite CDO-TT

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T46
Peso netto (Pezzo)	0,135 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	15,8 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	15,8 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	149 kWh
Numero di registrazione EPREL	473327
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
	E40


Nome completo prodotto	MASTER CityWhite CDO-TT Plus
	150W/828 E40
Full EOC	871829112034600
Descrizione codice locale	CDOTT150PLUS
Codice d'ordine	12034600
Codice materiale (12NC)	928082219231
Codice locale	CDOTT150PLUS
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291120346
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291120353

Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	47 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Durata



LDLE_CDO-TT_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

