



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione doppia, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	RX7s		96
Posizione di funzionamento	P45 [Parallelo +/-45D o orizzontale (HOR)]	Lunghezza arco O (Nom)	10 mm
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Vita al 50% di guasti (Nom)	16.000 ore	Consumo energetico	152,0 W
Dati tecnici di illuminazione		Tensione (Nom)	103 V
Codice colore	942 [CCT of 4200K]	Controlli e dimmerazione	
Flusso luminoso	13.650 lm	Dimmerabile	No
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Meccanica e corpo	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,371	Finitura lampadina	Trasparente
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,366	Forma lampadina	T22
Temperatura di colore correlata (Nom)	4200 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90 lm/W		

MASTERC colour CDM-TD

Peso netto (Pezzo)	26,700 g
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	8,3 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8,29 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	152 kWh
Numero di registrazione EPREL	473340
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT


Full EOC	871150020025915
Descrizione codice locale	CDMTD150942
Codice d'ordine	20025915
Codice materiale (12NC)	928084805133
Codice locale	CDMTD150942
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500200259
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500200266

Disegno tecnico




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

MASTERC colour CDM-TD

Durata



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

