

PHILIPS**Lighting**

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, avec un haut rendement et une forte longévité, produisant une lumière blanche étincelante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Pour une lampe 20 W PGJ5, utiliser uniquement l'appareillage de contrôle électronique Philips HID PV mini PGJ5 20 W
- Pour une lampe 35 W PGJ5, utiliser uniquement l'appareillage de contrôle électronique Philips HID PV mini PGJ5 35 W
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.) 3000 K	
Culot	PGJ5	Efficacité lumineuse (nominale) 72 lm/W	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC) 87	
Référence de mesure de flux	Sphere	Longueur d'arc O (nom.) 3 mm	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Consommation électrique 22,1 W	
Flux lumineux	1.600 lm	Tension (nom.) 100 V	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		
Coordonnée chromatique X	0,434	Commandes et gradation	
Coordonnée chromatique Y	0,398	Variation de l'intensité lumineuse Non	

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T13.3
Poids net (pièce)	0,005 kg


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473347
Marquage CE	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Nom de produit complet	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Code EOC	8711500207517
Code de commande	8711500207517
Code 12NC	928087905130
Code de commande local	CDMTM20W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500207517
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500207524




Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

1CT/12

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Durée de vie



LDLE_CDM-Tm_20W_830_PGJ5-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5

1CT/12

