



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra



MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	PGZ12	Farbkoordinate X (Nom)	0,447
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbkoordinate Y (nom.)	0,4
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Ähnlichste Farbtemperatur	2800 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30.000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (Nom)	125 lm/W
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex (CRI)	72
Farbcode	728 [CCT of 2800K]	Bogenlänge O (Nom)	22 mm
Lichtstrom	17.600 lm	Betrieb und Elektrik	
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Systemleistung	141,0 W

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Spannung (Nom)	94 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19
Nettogewicht (Stück)	0,040 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Quecksilbergehalt (max.)	3,9 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,9 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	141 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473349


CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
Gesamt-Produktcode	871150020853815
Bestellcode	8711500208538
Material-Nr. (12NC)	928088805127
Lokaler Bestellcode	COSMO140
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500208538
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500208545

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	22 mm	66 mm	150 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Lebensdauer



LDLE_CPO-TW_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

