



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación, que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W y 70 W también pueden usar equipos electromagnéticos.
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G12
Posición de funcionamiento	P10 [Paralelo +/-10D u Horizontal (HOR)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	12.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	14.600 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398

Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	98 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	92
Longitud de arco O (nom.)	9 mm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	150,1 W
Voltaje (nom.)	92 V
Controles y regulación	
Regulable	No

MASTERC colour CDM-T Elite


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T19
Peso neto (pieza)	0,031 kg

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	9,5 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	9,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	151 kWh
Número de registro EPREL	473357

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12
	1CT/12


Nombre completo del producto	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12
	1CT/12
Full EOC	871150021312915
Código de pedido	21312915
Código 12NC	928094705125
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500213129
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500213136

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
G12 1CT/12						

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Vida útil



LDLE_CDM-T-E_150W_930-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12
1CT/12

