

PHILIPS

Lighting



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	X830R
Position de fonctionnement	P15 [Parallèle +/-15 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	3.700 h

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	956 [CCT of 5600K]
Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	330
Coordonnée chromatique Y	362
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	85
Longueur d'arc O (nom.)	25 mm

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	2.100 W
Tension (nom.)	205 V

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40
Poids net (pièce)	110,000 g

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	215 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2.244 kWh

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
Nom de produit complet	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1
Code EOC	871150020079200
Code de commande	8718291548287

MASTER MHN-SA

Code 12NC	928099105129
Code de commande local	MHNSA2000400956
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291548287


Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291548287

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

Durée de vie



LDLE_MHN-SA_0002-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1

