



# MASTER MHN-SA

## MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem sehr kurzen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

### Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


|                                     |                                             |                                  |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemeine Informationen</b>     |                                             | <b>Spannung (Nom)</b> 120 V      |                                       |
| Sockel                              | X830R                                       | <b>Lichtregelung und Dimmen</b>  |                                       |
| Betriebsstellung                    | P15 [Parallel +/-15D oder horizontal (HOR)] | Dimmbar                          | Nein                                  |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 5.000 Stunde(n)                             | <b>Mechanik und Gehäuse</b>      |                                       |
| <b>Lichttechnische Daten</b>        |                                             | Kolbenausführung                 | Klar                                  |
| Farbcode                            | 956 [CCT of 5600K]                          | Kolbenform                       | TD40                                  |
| Lichtfarbe                          | Tageslicht                                  | Nettogewicht (Stück)             | 110,000 g                             |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 330                                         | <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                                       |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 339                                         | Quecksilbergehalt (Nom)          | 87 mg                                 |
| Ähnlichste Farbtemperatur           | 5600 K                                      | Energieverbrauch kWh/1.000 Std.  | 1.980 kWh                             |
| Nennlichtausbeute (Nom)             | 86 lm/W                                     | CE-Zeichen                       | Ja                                    |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 86                                          | <b>Produktdaten</b>              |                                       |
| Bogenlänge O (Nom)                  | 25 mm                                       | Bestell-Produktname              | MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1 |
| <b>Betrieb und Elektrik</b>         |                                             |                                  |                                       |
| Systemleistung                      | 1.800,0 W                                   |                                  |                                       |

MASTER MHN-SA

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1 |
| Gesamt-Produktcode             | 871150020106500                       |
| Bestellcode                    | 8718291548294                         |
| Material-Nr. (12NC)            | 928099205130                          |
| Anzahl pro Verpackung          | 1                                     |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291548294 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1             |
| EAN Umverpackung                | 8711500201065 |

Abmessungsskizzen




| Product                               | D (max) | O     | X     | A      | C (max) |
|---------------------------------------|---------|-------|-------|--------|---------|
| MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1 | 41 mm   | 25 mm | 25 mm | 318 mm | 369 mm  |

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Lebensdauer



MHN SA 1800W 956 Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

