



TUV Dynapower system

TUV 335W XPT SE UNP/20

Das Philips Dynapower System besteht aus einem elektronischen DynaPower Treiber, der eine oder zwei TUV Amalgam 230W, 260W und 335W XPT-Lampen betreibt. Dieses System ist sehr zuverlässig und robust. Der Treiber ermöglicht eine sofortige Energieeinsparung im Vergleich zu ähnlichen Treibern auf dem Markt. Darüber hinaus kann durch das Dimmen auf 60% Leistungsstufe und die Verwendung der TUV Amalgam XPT-Lampen eine zusätzliche Energieeinsparung erzielt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5.4x17q
Betriebsstellung	P10 [Parallel +/-10D oder horizontal (HOR)]
Lichttechnische Daten	
Bogenlänge O (Nom)	1.400 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	335 W
Lampenstrom (Nom)	3,06 A


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,515 kg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV 335W XPT SE UNP/20
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 335W XPT SE UNP/20
Gesamt-Produktcode	871150021137805
Bestellcode	8711500211378
Material-Nr. (12NC)	928103105112

TUV Dynapower system

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500211378
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20


EAN Umverpackung	8711500211385
------------------	---------------

Abmessungsskizzen




Product	D	O	C (max)
TUV 335W XPT SE UNP/20	32 mm	1.400 mm	1.514 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 335W XPT SE UNP/20

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TUV 335W XPT SE UNP/20

