



# TUV Dynapower system

## TUV 260W XPT DIM HO UNP/20

Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Attacco                                 | G5.4x17q                               |
| Posizione di funzionamento              | UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)] |
| Vita utile (Nom)                        | 12.000 ore                             |
| Dati tecnici di illuminazione           |                                        |
| Deprezzamento alla durata di vita utile | 10 %                                   |
| Lunghezza arco O (Nom)                  | 1.400 mm                               |
| Funzionamento e parte elettrica         |                                        |
| Consumo energetico                      | 260 W                                  |
| Corrente lampada (Nom)                  | 2,7 A                                  |


| Controlli e dimmerazione  |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Dimmerabile               | SI                         |
| Meccanica e corpo         |                            |
| Peso netto (Pezzo)        | 470,000 g                  |
| UV                        |                            |
| Radiazione UV-C a 100 ore | 98 W                       |
| Dati del prodotto         |                            |
| Nome prodotto ordine      | TUV 260W XPT HO DIM UNP/20 |
| Nome completo prodotto    | TUV 260W XPT DIM HO UNP/20 |
| Full EOC                  | 871869645296700            |

TUV Dynapower system

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Descrizione codice locale            | TUV260XPTHO  |
| Codice d'ordine                      | 45296700     |
| Codice materiale (12NC)              | 928104405112 |
| Codice locale                        | TUV260XPTHO  |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1            |


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696452967 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 20            |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696452974 |

Disegno tecnico




| Product                    | D     | O        | C (max)  |
|----------------------------|-------|----------|----------|
| TUV 260W XPT HO DIM UNP/20 | 32 mm | 1.400 mm | 1.516 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 260W XPT HO DIM UNP/20

Durata



Lumen Maintenance Diagram - TUV 260W XPT HO DIM UNP/20

