PHILIPS

Lighting

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	36 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	220 [CCT of 2000K]
Strumień Świetlny	33 000 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,535
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,420
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Długość łuku O (Nom)	64 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	264 W
Napięcie (Nom)	109 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T46
Waga netto (szt.)	161,000 g

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	E
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	15,1 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	15,1 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	257 kWh
Numer rejestracji EPREL	1436305

MASTER SON-T PIA Plus

Znak CE	Tak

Materiał Nr (12NC)	928144709230
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500179876
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500182937

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017987615
Kod zamówienia	17987615

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Okres eksploatacji



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.