



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

Högtrycksnatriumljuskälla i tubformat utförande med klart ytterglas, högt ljusflöde och lång pålitlig livslängd

Varning och Säkerhet

- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	36 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	220 [CCT of 2000K]
Ljusflöde	33 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,535
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,420
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125 lm/W
Färgåtergivningsindex	-
Båglängd O (Nom)	64 mm


Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	264 W
Spänning (nom)	109 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T46
Nettovikt (styck)	161,000 g
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	15,1 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	15,1 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	257 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

EPREL-registreringsnummer	1436305
CE-märkning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Fullständigt produktnamn	MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12
Full EOC	871150017987615
Beskrivning av lokal kod	8346740
Beställningsnummer	928144709230


Materialnummer (12NC)	928144709230
Lokal kod	8346740
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500179876
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500182937

Måttskiss





Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Livslängd



SON(-T) PIA Plus 150W 250W 400W Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12

