



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	E40	Consommation électrique	155,0 W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Tension (nom.)	104 V
Référence de mesure de flux	Sphere	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	36 000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]	Finition ampoule	Transparent
Flux lumineux	17 800 lm	Forme de la lampe	T46
Coordonnée chromatique X	0,535	Poids net (pièce)	0,142 kg
Coordonnée chromatique Y	0,42	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K	Classe d'efficacité énergétique	F
Efficacité lumineuse (nominale)	115,16 lm/W	Taux de mercure (Hg) (max.)	15,1 mg
Indice de rendu de couleur (IRC)	-	Taux de mercure (Hg) (nom.)	15 mg
Longueur d'arc O (nom.)	61 mm		

MASTER SON-T PIA Plus

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	155 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473383
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12
Code EOC	871150019229515



Code de commande	19229515
Code 12NC	928150909230
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500192295
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500192721

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12

