



# MASTER SON APIA Plus Xtra

## MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natrium dampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

### Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E40	Systemleistung	260,0 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Spannung (Nom)	96 V
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	45.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	- [Not Specified]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	31.400 lm		
Farbkoordinate X (Nom)	0,535		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42		
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	120,77 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	-		
Mechanik und Gehäuse		Genehmigung und Anwendung	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas	Energieeffizienzklasse	E
Kolbenform	BD90	Quecksilbergehalt (max.)	15,1 mg

# MASTER SON APIA Plus Xtra


Quecksilbergehalt (Nom)	15,1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	260 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473385
CE-Zeichen	Ja

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
Gesamt-Produktcode	87279009277300




Bestellcode	92773300
Material-Nr. (12NC)	928151019830
Lokaler Bestellcode	SONAPIAXTRA250
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900927733
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900927740

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91 mm	227 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12


Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

## MASTER SON APIA Plus Xtra

### Lebensdauer



LDLE SON-APIA\_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

