



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorceurs T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	27.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	828 [CCT of 2800K]
Flux lumineux	9.400 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,447
Coordonnée chromatique Y	0,4
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	95,0 W
Tension (nom.)	90 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	B75

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Poids net (pièce)	0,130 kg
-------------------	----------

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	12 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	11,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	95 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473399
Marquage CE	Oui

Nom de produit complet	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40
Code EOC	871829115877600
Code de commande	8718291158776
Code 12NC	928154808835
Code de commande local	CDOET100W828+
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291158776
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291158783

Données du produit



Nom du produit de la commande	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40
-------------------------------	--

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Durée de vie



LDLE_CDO-ET_0002-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828

E40

