



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorceurs T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphère
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	21.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	828 [CCT of 2800K]
Flux lumineux	5.100 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,447
Coordonnée chromatique Y	0,4
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	51,5 W
Tension (nom.)	78 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	B70

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Poids net (pièce) 57,000 g

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Taux de mercure (Hg) (max.) 5,4 mg

Taux de mercure (Hg) (nom.) 5,4 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 52 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 473401


Marquage CE Oui

Nom de produit complet	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27
Code EOC	871829118563500
Code de commande	8718291185635
Code 12NC	928155008835
Code de commande local	CDOET50W828+
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291185635
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291185642

Données du produit




Nom du produit de la commande MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Durée de vie



LDLE_CDO-ET_0004-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

