



MSR GOLD

MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4

Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les embouts sont plaqués or. Cela renforce la protection contre la chaleur et réduit à leur minimum les défaillances prématurées de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant des performances constantes dans la durée. En outre, la technologie P3 conçue par Philips, hautement innovante, permet d'utiliser la lampe à des températures plus élevées, ce qui garantit une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité.

Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	SFC10-4
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	48 000 lm
Coordonnée chromatique X	299
Coordonnée chromatique Y	320
Température de couleur corrélée (nom.)	7500 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	62 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	69 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	73

Longueur d'arc O (nom.)	4,0 mm
-------------------------	--------

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	700 W
Courant lampe (nom.)	11,5 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	34,000 g


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4
Nom de produit complet	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4

MSR GOLD

Code EOC	871829122123400
Code de commande	22123400
Code 12NC	928174705115
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291221234


Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291221241

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4	19 mm	4,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700 SA/2 DE 1CT/4

