

PHILIPS**Lighting**F A
G

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W et 70 W peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Culot	G12	Efficacité lumineuse (nominale)	110 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	92
Référence de mesure de flux	Sphère	Longueur d'arc O (nom.)	8,5 mm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	100,1 W
Flux lumineux	11.000 lm	Tension (nom.)	88 V
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		
Coordonnée chromatique X	0,434	Commandes et gradation	
Coordonnée chromatique Y	0,398	Variation de l'intensité lumineuse	Non

MASTERColour CDM-T Elite

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T19
Poids net (pièce)	0,030 kg


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	10,1 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	10,1 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	101 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473251
Marquage CE	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
Nom de produit complet	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
Code EOC	87279008716920
Code de commande	8727900871692
Code 12NC	928183205125
Code de commande local	CDMELIT100W930
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900871692
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900871708

Schéma dimensionnel





Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Données photométriques





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite

Durée de vie



LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12

1CT/12

