



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta duración, muy alta eficiencia, una sola terminación, que genera una luz blanca brillante nítida con una excelente reproducción del color

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W y 70 W también pueden usar equipos electromagnéticos.
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G12	Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	20.000 hora(s)	Longitud de arco O (nom.)	6 mm
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	930 [CCT of 3000K]	Regulable	No
Flujo luminoso	5.450 lm		
Designación de color	Blanco cálido (WW)		
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434		
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398		

MASTERC colour CDM-T Elite

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T19
Peso neto (pieza)	0,030 kg

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	6,6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consumo energético kWh/1000 h	51 kWh
Número de registro EPREL	473269
Marca CE	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
-------------------------------	---


Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Full EOC	872790093060300
Código de pedido	93060300
Código 12NC	928191705131
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900930603
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900930610

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

