



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

Lampada a scarica ad alogenuri metallic in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico. Per le lampade da 35 W e 70 W è possibile utilizzare anche alimentatori elettromagnetici.
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura di colore correlata (Nom)	
Attacco	G12	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	98 lm/W
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Lunghezza arco O (Nom)	5,2 mm
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	39,1 W
Codice colore	942 [CCT of 4200K]	Tensione (Nom)	90 V
Flusso luminoso	3.850 lm	Controlli e dimmerazione	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Dimmerabile	No
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,371		
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,366		


MASTERC colour CDM-T Elite

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T19
Peso netto (Pezzo)	0,028 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	4,9 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,9 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh
Numero di registrazione EPREL	473272
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

Disegno tecnico




Fotometrie



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT
Full EOC	871829116364000
Descrizione codice locale	ELITET35942
Codice d'ordine	16364000
Codice materiale (12NC)	928193605131
Codice locale	ELITET35942
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291163640
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291163657


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Durata



LDLE_CDM-T-E_0010-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT

