



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W et 70 W peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	G12	4200 K	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Longueur d'arc O (nom.)	7,75 mm
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Consommation électrique	73,2 W
Flux lumineux	7 500 lm	Tension (nom.)	87 V
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Commandes et gradation	
Coordonnée chromatique X	0,371	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Coordonnée chromatique Y	0,366		

MASTERC colour CDM-T Elite

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T19
Poids net (pièce)	0,028 kg


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473273

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Nom de produit complet	MASTERC colour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Code EOC	871829116362600
Code de commande	16362600
Code 12NC	928193705131
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291163626
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8718291163633

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Données photométriques





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Durée de vie



LDLE_CDM-T-E_0011-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

