



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico. Per le lampade da 35 W e 70 W è possibile utilizzare anche alimentatori elettromagnetici.
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura di colore correlata (Nom)	
Attacco	G12	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	4200 K
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Indice di resa cromatica (CRI)	100 lm/W
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Lunghezza arco O (Nom)	90
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore		7,75 mm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	942 [CCT of 4200K]	Consumo energetico	73,2 W
Flusso luminoso	7.500 lm	Tensione (Nom)	87 V
Designazione colore	Bianco freddo (CW)		
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,371	Controlli e dimmerazione	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,366	Dimmerabile	No


MASTERC colour CDM-T Elite

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T19
Peso netto (Pezzo)	0,028 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	6,6 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	6,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Numero di registrazione EPREL	473273
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Disegno tecnico




Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
Full EOC	871829116362600
Descrizione codice locale	ELITET70942
Codice d'ordine	16362600
Codice materiale (12NC)	928193705131
Codice locale	ELITET70942
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291163626
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291163633


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 70W/942	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT						




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite

Durata



LDLE_CDM-T-E_0011-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

