



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	G8.5	102 lm/W	
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Indice di resa cromatica (CRI)	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	92	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Lunghezza arco O (Nom)	
		7,75 mm	
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	942 [CCT of 4200K]	Consumo energetico	
Flusso luminoso	7.450 lm	73,2 W	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Tensione (Nom)	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,371	88 V	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,366	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4200 K	Dimmerabile	
		No	
		Meccanica e corpo	
		Finitura lampadina	
		Trasparente	

MASTERC colour CDM-TC Elite

Forma lampadina	T14
Peso netto (Pezzo)	0,009 kg

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	6,6 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	6,6 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Numero di registrazione EPREL	473275

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
----------------------	---------------------------------------


Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
Full EOC	871829116368800
Descrizione codice locale	ELITETC70942
Codice d'ordine	16368800
Codice materiale (12NC)	928193905131
Codice locale	ELITETC70942
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291163688
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291163695

Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT




MASTERC colour CDM-TC Elite

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT



LDLE_CDMTC-E_0007-Life expectancy diagram

